



指示灯，22 mm,圆形，金属，高光，绿色，透镜，平滑，带支架，LED 模块 带集成式 LED AC/DC 24 V，弹簧型接口

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	指示灯
产品的规格	全套设备
产品类型名称	3SU1
产品线	金属，高光，22 mm
生产商产品编号	
• 随附的 LED 模块	3SU1401-1BB40-3AA0
• 随附夹具	3SU1550-0AA10-0AA0
• 随附报警器	3SU1051-6AA40-0AA0
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
产品扩展 可选 发光元件	是
颜色	
• 操纵元件的	绿色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.45 mm
前环	
产品组件 正面固定环	否
支架	
材料 支架	塑料
显示	
LED 模块数量	1
综合技术数据	
产品组件 发光元件	是
绝缘电压 测定值	320 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
防护等级 IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
• 连接端子	IP20
防护等级 NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波15g/11ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	P
RoHS 指令 (日期)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
供电电压	
电压类型 电源电压 发光元件的	AC/DC
供电电压 发光元件的 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	24 V

● 60 Hz 时 测定值	24 V
● 60 Hz 时 测定值	24 ... 24 V
供电电压 发光元件的 DC 时 测定值	
●	24 V
●	24 ... 24 V
相对负公差 电源电压	30 %
相对正公差 电源电压	25 %
控制电路/控制	
接通电流 最大值	2 A
接口/ 接线端子	
电气连接规格	其它
● 模块和附件	笼卡型端子连接
可连接的导线截面类型	
● 单芯线的 无电缆末端加工	2x (0.25 ... 1.5 mm²)
● 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.25 ... 0.75 mm²)
● 细芯线的 无电缆末端加工	2x (0.25 ... 1.5 mm²)
● 在 AWG 导线处	2x (24 ... 16)
拧紧扭矩 支架中的螺栓	1 ... 1.2 N·m
照明灯	
发光元件的类型	LED
颜色 发光元件的	绿色
光线强度	900 ... 1 800 mcd
环境条件	
环境温度	
● 运行期间	-25 ... +70 °C
● 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3K6（相对空气湿度为 10 ... 95%时，前面板后的所有设备不允许在运行中有凝露）
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	0.593 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.625 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.267 kg
西门子生态概况 (SEP)	Siemens EcoTech
装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	前面板安装
● 模块和附件	面板固定
高度	40 mm
宽度	30 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	11.8 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	49.7 mm
认可 证书	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1152-6AA40-3AA0>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-6AA40-3AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1152-6AA40-3AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA40-3AA0&lang=en



上一次修改:

2024/3/11