

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B24，带单锁扣，标识材料: PA 6.6-FR，电缆出线: 2，水平，2x M25，高度: 84 mm，电缆密封: 无，标准，包括2个减径适配器

优势

- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1421459
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码632 (C-2-2019)
GTIN	4055626265025
单件重量（含包装）	246.4 g
单件重量（不含包装）	246.4 g
原产地	PL

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM25-PLRBK - 壳体



1421459
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421459>

技术数据

说明

概述	适用插芯HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E...C
----	---

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-EVO-B
应用	标准
类型	B24
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M25
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	84 mm
长度	144 mm
孔径	5.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳) V0 (互锁)
密封材料	NBR
外壳材料	PA 6.6-FR
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M25
锁紧类型	锁扣

连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)
------	----------------------------------

安装

组装说明	提供两个塑料减径件M40至M25
	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B24-SHWS-2SSM25-PLRBK - 壳体

1421459

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421459>



图纸



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421459>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

**EAC**
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus认证

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM25-PLRBK - 壳体



1421459

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421459>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.885千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn