

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogen dikroiske reflektorlamper med 35 mm diameter



Bruksområder

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	20.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h


Photometrical data

Nominal useful luminous flux 90°	205 lm
Lysstyrke	580 cd
Fargetemperatur	2800 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.75
Rated useful luminous flux 90°	205 lm

Light technical data

Utstrålingsvinkel	36 °
Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Lengde	40.0 mm

Produkt datablad

Total lengde	42.0 mm
Ytterkolbe	T9
Maximum diameter	35.0 mm

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
------------------------------	-----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Produkt datablad

Certificates & standards

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Ordreferanse	44890 WFL 20W 1

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4		- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4		- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	NO: VS 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm ³	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4		34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	NO: VS 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4		- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	NO: VS 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm ³	233.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For lysfordelingskurver se

▶ www.osram.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.