



### Principales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit                  | OptiLine 45                 |
| Système d'installation de câblage | Jonction                    |
| Type de produit                   | Joint de traversée de paroi |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003)    |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1                    |

### Complémentaires

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Matériau de partage           | Plastique   |
| Coupe transversale de partage | 185 x 55 mm |
| Mode de fixation              | Clipsé      |
| Matière du produit            | PC/ABS      |
| Longueur                      | 22 mm       |
| Hauteur                       | 240 mm      |
| Largeur                       | 82 mm       |

### Environnement

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                  |
| Degré de protection (IP)      | IP40                                                                                                         |
| Tenue aux chocs (IK)          | IK07                                                                                                         |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                 |
| Régulation REACh                  | Déclaration REACh                                                                     |
| REACh free of SVHC                | Oui                                                                                   |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free            | Oui                                                                                   |
| Mercury free                      | Oui                                                                                   |
| Sustainable packaging             | Yes                                                                                   |
| RoHS exemption information        | Oui                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine             | Déclaration RoHS Pour La Chine                                                        |
| Profil environnemental            | Profil Environnemental Du Produit                                                     |
| Profil de circularité             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                  |