

VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB支架

1688913

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688913>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB支架，外壳尺寸2，可容纳15个信号插针，针式插针，压接插针，直头，M3 螺纹固定，与面板安装支架VS-15-...配套



商业数据

订货号	1688913
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABNCAA
产品关键代码	ABNCAA
目录页面	页码212 (C-2-2013)
GTIN	4017918823061
单件重量（含包装）	12.5 g
单件重量（不含包装）	7.37 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	15
连接图表	D-SUB 15
型号	针式
屏蔽	无

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压，符合IEC 61076-2-101	400 V
额定电压(III/3)	125 V
额定电流	5 A (20 °C时)
测试电压	1200 V
传输介质	铜缆

连接数据

连接方式	压接
------	----

尺寸

宽度	18 mm
高度	12.93 mm
长度	39.52 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	钢，镀锡
接触件材料	铜合金
接触件载体材料	玻纤增强热塑性塑料，UL 94 V0

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 500
每个信号接点的插入力	≤ 3.40 N

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-55 °C ... 130 °C
----------	-------------------

VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB支架



1688913

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688913>

安装

安装类型	螺纹
------	----

VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB支架



1688913

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688913>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688913>



UL认证

认证ID: E118976

VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB支架



1688913

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688913>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(a), 6(a)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	95d47bb4-95b2-44b5-be73-2da66d4de2af