

Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Product ID: ICUSB232PRO



Este novedoso adaptador USB a puerto Serie ofrece una solución profesional para conectar dispositivos seriales RS232 industriales o preexistentes a un ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB – eliminando el gasto de tener que actualizar los periféricos seriales por cuestiones de compatibilidad.

El adaptador constituye una solución USB/Serie conveniente que permite al usuario ahorrar tiempo dado que retiene los valores designados del puerto serie COM en una memoria no volátil, pudiendo reasignar automáticamente los mismos valores al puerto serie provisto por el adaptador en caso de tener que desconectarlo y volver a conectarlo al ordenador principal, o desconectarlo de un puerto USB e instalarlo en otro.

Una solución de conectividad versátil que puentea los dispositivos periféricos seriales preexistentes con ordenadores más modernos equipados con USB, este adaptador USB a Puerto Serie es compatible con los sistemas operativos Win98/2000/XP/Vista y MAC OS 10.4+, y está respaldado por la garantía de 2-años y el soporte técnico de por vida de StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Features

- Adaptador Directo USB a Serie RS232
- Soporta transferencia de datos de hasta 920kpbs
- Las designaciones del Puerto COM se mantienen durante la reinicialización
- Se alimenta a través de un puerto USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo
- Proporciona buffer doble para la transferencia de datos de subida y de bajada
- Soporta wake up remoto y control de gestión de energía
- Soporta modo handshake automático

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
Rendimiento	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 a 10.14 Linux 2.4.x a 4.19.x <i>Solo versiones LTS</i>
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	PC con un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos Ambientales	Humedad	5~85% RH
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	1 ft [0.3 m]
	Longitud del Producto	15.7 in [400 mm]
	Peso del Producto	1.1 oz [30 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [97 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.