

特点

- 氮化钛涂层（锡）
- 更长的轴长度
- 直角切割尖端
- 118° 切割角度
- 提供 0.25 mm – 20mm 的尺寸

RS Pro 麻花钻头、16.5mm x 156mm

RS 库存号： 213-613



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

高速氮化钛涂层机用钻头适用于各种作业和材料，与其他标准钻头相比，钻杆较长，可用于手动和机械钻头。机用钻头具有直角切割尖端， 118° 切割角，适用于金属、木材和塑料以及其他各种材料钻孔。

一般规格

钻头类型	麻花钻头
类型	扭转
材料	高速钢
表面	镀锡
钻孔应用	金属、木材、塑料

机械规格

总长度	101mm
点角度	118°
直径	6.5mm

认证

合规性 / 认证	BS D
----------	------



RS Stock No.	Dia.(mm)	Overall Length(mm)	Flute Length(mm)
213-887	1.0	34	12
213-900	1.1	36	14
213-310	1.2	38	16
213-893	1.3	38	16
213-376	1.4	40	18
213-871	1.5	40	18
213-859	1.6	43	20
213-433	1.7	43	20
213-865	1.8	46	22
213-972	1.9	46	22
213-916	2.0	49	24
213-966	2.1	49	24
213-950	2.2	53	27
213-944	2.3	53	27
213-938	2.4	57	30
213-922	2.5	57	30
213-843	2.6	57	30
213-764	2.7	61	33
213-758	2.8	61	33
213-427	2.9	61	33
213-411	3.0	61	33
213-382	3.1	65	36
213-405	3.2	65	36
213-398	3.3	65	36
213-742	3.4	70	39
213-304	3.5	70	39
213-720	3.6	70	39
213-714	3.7	70	39
213-736	3.8	75	43
213-837	3.9	75	43