

Article numéro: 29355

Manche aluminium, 1310 mm, Blanc



Manche aluminium ergonomique 1300mm. Zone de préhension en polypropylène.
Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.

Données techniques

Code EAN	5705020029356
Code Dun	15705020029353
Code de marchandise	76042910
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Aluminium anodisé, Polypropylène
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	960 Pcs.
Couleur	Blanc
Diamètre du produit	31 mm
Hauteur	31 mm
Longueur	1310 mm
Largeur	31 mm
Colis Longueur	1345 mm
Colis Hauteur	80 mm
Colis Largeur	190 mm
Poids brut	0.52 kg
Poids net	0.487 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	8

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.