

HALOPIN ECO 33 W 240 V G9

HALOPIN ECO | Halogeenlampen met G9 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Eetkamertafelverlichting
- Spiegelverlichting
- Accentverlichting
- Sfeerverlichting

Productvoordelen

- Brilljante ECO-accentverlichting
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Robuust gloeidraaddesign dankzij innovatie, unieke gloeilamp-pinchtechnologie
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Conform IEC 60432-2 dankzij geïntegreerde-zekeringfunctie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	33.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	33.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	33 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	460 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	460 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	13.3 mm
Lengte	43.0 mm
Afstand a / LCL	22.0 mm

Productdatasheet

Totale lengte	43.0 mm
Buitenkolf	T13,3

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	G9
-----------------	----

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Certificaten & normen

Productdatasheet

Energie efficiëntie klasse	D
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
Bestelcode	66733 ECO 33W 2

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321226341	-	-	4736254	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321226341	HALOPIN ECO 33 W 240 V G9	Vouwdoos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.50 g
4008321226358	HALOPIN ECO 33 W 240 V G9	Verzenddoos 20	106 mm x 70 mm x 144 mm	1.07 dm ³	128.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.