

# ZB10-50:SO/CMS - 快速标记条

0819699

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819699>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：  
10.2 mm，标签数：500

## 商业数据

订货号	0819699
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	BG8112
产品关键代码	BG8112
GTIN	4046356164245
单件重量（含包装）	2.32 g
单件重量（不含包装）	2.2 g
原产地	PL

# ZB10-50:SO/CMS - 快速标记条

0819699

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819699>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	10.2 mm
型号	高

### 标识

标签数	500
每排单独标记数	10
标记条数目	50

### 安装

安装类型	卡接到高型标记槽
------	----------

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
----	---------------

### 环境和真实条件

#### 防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
----	---------------------------

#### 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 %

### 尺寸

宽度	10.5 mm
针距	10.2 mm

# ZB10-50:SO/CMS - 快速标记条


0819699

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819699>



## 图纸

示意图



① 水平  
② 垂直

# ZB10-50:SO/CMS - 快速标记条

0819699

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819699>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZB10-50:SO/CMS - 快速标记条

0819699

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819699>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)