

# 150 OUTILS DE MÉCANIQUE EN MODULE MOUSSE

## CP-150-ET

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24







**DESCRIPTION**

## 150 OUTILS DE MÉCANIQUE EN MODULE MOUSSE

Cette composition d'établi en modules mousse regroupe un ensemble complet de 150 outils de mécanique, soigneusement organisés pour répondre aux exigences des professionnels de l'atelier. Pensée pour offrir polyvalence, efficacité et confort de travail, elle couvre l'ensemble des opérations courantes de maintenance, d'assemblage et de réparation.

Les modules intègrent un large choix de clés mixtes métriques, de douilles 1/4" et 1/2", courtes et accessoires associés (cliquets, rallonges, cardans, poignées coulissantes, réducteurs et augmentateurs), permettant une grande flexibilité d'intervention. Les besoins en vissage sont assurés par une sélection complète de douilles tournevis, embouts, tournevis standards et Torx®, ainsi que des clés mâles Resistorx®.



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24

L'équipement est complété par des outils de frappe et de coupe (marteau rivoir, massette à embouts interchangeables, burin, cisaille, pinces), des outils de mesure et de contrôle (réglet, jauges d'épaisseur), et des accessoires pratiques du quotidien comme une lampe stylo, un cutter ou une pince à sertir.

Les modules mousse assurent un rangement visuel clair, une protection optimale des outils et un gain de temps immédiat, tout en facilitant le contrôle des manquants. Une solution idéale pour un poste de travail structuré, durable et performant.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Désignation | COMPOSITION DE 150 OUTILS EN MODULE MOUSSE POUR ETAB-120 |
| Référence commerciale | CP-150-ET |
| Poids (kg) | 11.5 |
| Garantie | O \| Garantie SAM OUTIL |

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.
>> En savoir plus

## Composition

| | | |
|---|---|---|
|  | x 12 | Clés mixtes en mm<br>50A-...<br>Ref : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 mm |
|  | x 18 | Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm<br>SH-...<br>Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm |
|  | x 1 | Rallonges 1/2" droites<br>S-2...<br>Ref : S-210 |



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24

| | | |
|---|---|---|
|  | x 1 | Poignée de serrage coulissante 1/2"<br>S-120 |
|  | x 1 | Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier<br>S-157B |
|  | x 1 | Cliquet 1/4" chantier<br>R-157B |
|  | x 1 | Poignée 1/4" coulissante<br>R-120 |
|  | x 1 | Cardan 1/4"<br>R-240 |
|  | x 1 | Rallonges 1/4" droites<br>R-21...<br>Ref : R-210 |
|  | x 1 | Rallonge 1/4" emmanchée<br>R-225 |
|  | x 1 | Rallonge 1/4" emmanchée<br>R-225C |
|  | x 1 | Douille porte-embouts 1/4"<br>RD-1 |
|  | x 10 | Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm<br>R-...Douilles_1/4_MM<br>Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
|  | x 6 | Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux<br>RS-...<br>Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm |
|  | x 5 | Douilles 1/4" pour empreinte Torx®<br>RTX-...<br>Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm |
|  | x 8 | Douille tournevis 1/4 monobloc pour empreinte torx®<br>RT-...<br>Ref : T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 |
|  | x 1 | Augmentateur 1/4" - 3/8"<br>R-232 |

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24



x 1

Augmentateur 1/2" - 3/4"
S-232



x 1

Réducteur 1/2" - 3/8"
S-230



x 1

Coffret d'embouts de vissage 31 pièces
E900-J30B



x 1

Réglets flexibles
781-...
Ref : 781-2



x 5

Chasse-goupilles longs
7-...A
Ref : 7-25A - 7-35A - 7-50A - 7-70A - 7-90A



x 1

Pointeaux
8N-...A
Ref : 8N-3A



x 1

Clés à molette chromées satinées
54-C...
Ref : 54-C10



x 1

Râtelier de 9 clés mâles Resistorx®
59-R9A



x 9

Clés mâles coudées Resistorx®
59-...
Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



x 1

Pince multiprise à branches superposées finition brunie
209-25PA



x 1

Pinces coupantes diagonales chromées polies
232-...G
Ref : 232-16G



x 1

Marteaux rivoir
310-...N
Ref : 310-32N



x 1

Burin de carrossier
1-...
Ref : 1-B



x 1

Cutter lame auto-rétractable
378-40

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24



x 1

Lampe stylo
1396-LS



x 1

Pince à sertir
241-42



x 1

Jauges d'épaisseur
770-...
Ref : 770-E



x 1

Cisaille universelle à main
331-16



x 1

Massettes à embouts interchangeables
320-...D
Ref : 320-35D



x 1

Embouts de rechange pour massette 320-..D et 322
320-C-...N / 322-C...



x 6

Tournevis Torx®
TA-...X
Ref : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



x 2

Tournevis fente électricien
TA-...E
Ref : 3x50 - 6.5x150 mm



x 1

Tournevis fente mécanicien
TA-...M
Ref : 5.5x150 mm



x 3

Tournevis Phillips®
TA-...P
Ref : N°0 - N°1 - N°2



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:24