

## Triple 4K monitor USB-C docking station met 5x USB 3.0 poorten - 100W PD

Productcode: DK30CH2DEPUE



Met dit triple-4K dock voor Mac, Windows en Chrome USB-C laptops kunt u een geheel niveau productiviteitsniveau bereiken. Met drie 4K videoaansluitingen, 100 W Power Delivery en 5x USB 3.0 poorten, is het USB-C dock perfect voor uw MacBook, Dell XPS, Chromebook of andere USB-C laptop die extra poorten nodig heeft.

U kunt het dock ook aansluiten op uw USB 3.0 laptop via een USB-A poort, met behulp van een USB-C naar A kabel, zoals de USB315AC1M (apart verkrijgbaar). NB: Power Delivery voor het opladen van uw laptop is niet beschikbaar via USB-A en slechts twee schermen worden ondersteund.

Met het 4K USB-C docking station kunt u een Ultra HD werkstation met drie schermen maken. Geschikt voor de aansluiting van:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink) bij een resolutie van 4096 x 2160 bij 60Hz / 3840 x 2160 bij 60Hz en
- 1x 4K HDMI (DP Alt Mode) bij een resolutie van 4096 x 2160 bij 24 Hz / 3840 x 2160 bij 30 Hz

Voor applicaties met hoge resolutie kunt u het dock aansluiten op een 5K scherm bij 60Hz, via de twee DisplayPort poorten.

Met één kabel kan het USB-C dock stroomvretende laptops opladen en voeden, met tot 100W Power Delivery, en uw randapparaten voeden met zijn 150 W voedingsadapter.

Met dit triple-monitor docking station kunt u laptop omtoveren in een volledig werkstation. Het dock biedt u vijf USB 3.0 poorten (1x USB Type-C en 4x USB Type-A incl. 1x snellaadpoort), een gigabit Ethernet poort, koptelefoon jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten.

De TAA-conforme DK30CH2DEPUE wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor het bewerken van 4K video's of werken met grafische afbeeldingen met hoge resolutie
- Werk tegelijkertijd aan verschillende documenten
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Hoge Power Delivery (100 W) ondersteunt stroomvretende laptops

### Eigenschappen

- Dock uw USB-C laptop met drie 4K schermen: 2x DisplayPort (DisplayLink) en 1x HDMI (DP Alt Mode)
- Sluit uw USB apparaten aan met 5x USB 3.0 poorten - 1x USB-C en 4x USB-A (incl. 1x snelladen)
- Voed en laad uw high-performance laptop met 100 W Power Delivery
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
- Maak verbinding met de USB-A poort van een laptop via een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar (ondersteunt alleen twee schermen en PD is niet beschikbaar via USB-A)

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode  
 DisplayLink - DL-6950  
 Genesys Logic - GL3523  
 Genesys Logic - GL3523S  
 Texas Instruments - TPS65982  
 Parade Technologies - PS176

---


Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	1x HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p bij 24 Hz / 3840 x 2160p bij 30 Hz  2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz  1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz  Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

Connector(en)

Type connector(en)	DisplayPort (20-polig)
--------------------	------------------------



HDMI (19-polig)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0

USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

3,5 mm mini-jack (4 standen)

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Sleuf voor beveiligingsslot

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort
Notitie	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>4K resolutie wordt ondersteund op alle 3 de videopoorten. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie</p> <p>Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps</p> <p>5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties</p>

Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops worden aangesloten met een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar, maar dan ondersteunt het dock alleen twee schermen en USB-A ondersteunt geen Power Delivery voor het opladen van uw laptop

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	100W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	7.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	150

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0~70% RV

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	10.6 in [27.0 cm]
Breedte product	3.2 in [82.0 mm]



Hoogte product	1.3 in [34.0 mm]
Gewicht product	13.5 oz [382.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 lb [1.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	usb-c kabel
	Universele voedingsadapter (VK, EU)
	handleiding
	Rubberen anti-slip voetjes

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

