

# WP-SC HF 10 - 电缆保护端套管



3241016

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241016>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆保护端套管，标识材料: PP，颜色: 灰色，阻燃等级符合UL 94: HB，内径: 6 mm



## 商业数据

订货号	3241016
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码593 (C-3-2019)
GTIN	4046356711487
单件重量 (含包装)	0.45 g
单件重量 (不含包装)	0.45 g
原产地	DE

# WP-SC HF 10 - 电缆保护端套管



3241016

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241016>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	保护盖
------	-----

### 尺寸

直径	10 mm
----	-------

#### 内部尺寸

内径	6 mm
----	------

### 材料规格

标识材料	PP
阻燃等级，符合UL 94	HB
材质	无卤素

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度（运行）	-10 °C ... 110 °C
----------	-------------------

# WP-SC HF 10 - 电缆保护端套管



3241016

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241016>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

### ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-SC HF 10 - 电缆保护端套管



3241016

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241016>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)