

特点

- 提供轻松紧固和放松的体验
- 可从 **360** 度角度访问
- 易于使用且用途广泛 - 特别适用于 狭窄的斑点
- 全钢六角螺母，亮镀锌(BZP)
- 提供不同表面和材料

RS Pro 、六角螺母、 M2

RS 库存号: 530-078



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 六角螺母是一种六面螺母，可有效且牢固地拧紧螺钉和螺栓。它们是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。这些公制六角螺母有多种尺寸，从 M2 到 M20 不等。

一般规格

螺纹尺寸	M12
材料	钢
类型	已满
表面	亮镀锌
应用	汽车应用、建筑行业、机械和车间、diy 爱好者和专业人士

机械规格

宽度	19mm
规格	DIN 934



RS Stock No.	Thread Size
198302	M4
198318	M3
198352	M6
276768	M16
276774	M20
525896	M4
525903	M5
525919	M6
527612	M8
527628	M10
530078	M12
560271	M2
560287	M2.5
560293	M3