

特点

- 使用内六角扳手的两端
- 高耐腐蚀性
- 扳手精密成型、提供 EXACT 环
- 缎面镀铬

RS Pro 六角扳手套件、I 形 1.5mm 球形端

RS 号: 668-5773



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro proh 六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。随附便携式塑料支架、扳手便携、整齐有序、可随时用于任何任务。I 形扳手是 ARM、因此特别适用于深套件螺栓。它们还具有球形端、这使其更易于将摺边滑入接收插座。

一般规格

英制或公制	公制
件数	9
形状	L
六角扳手类型	球形端
材料	铬钒钢
表面	缎面铬表面
高度安全	否
设置内容	9pc. 公制球形端 I 形长 ARM 内六角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
硬度	热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52
工作角度	25°

尺寸

六角扳手尺寸	
公制	英制
1.5mm	1/16in
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	1/8in
4mm	5/32in
5mm	13/64in
6mm	15/64in
8mm	5/16in
10mm	25/64in

认证

合规性 / 认证	ISO2936 (前身为 din 911L)
vde / 1000V 认证	否

