

Caucho natural

Fecha de impresión 08-01-2015

Material del guante

- Látex de caucho natural (Material del recubrimiento)
- N.C. (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc
- Zinc-2-Mercaptobenzotiazol

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Muy buenas propiedades físicas
- Excelente confort
- Magnífica destreza de los dedos
- Resistencia a la tracción: 27 MPa
- Elongación: 870 %
- Recuento de Proteínas: <200 µg/g
- Empolvados (polvo de almidón de maíz)

Datos de prueba EN

Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @ Nivel de rendimiento AQL o EN 2

Chemical permeation:

Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Guantes conformes a las exigencias de la normativa europea 1935/2004 "Materiales y artículos para contacto con alimentos" y de la normativa europea 2023/2006 "Buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos para contacto con alimentos".

Si desea obtener más información sobre conformidad alimentaria, consulte la Declaración de conformidad del producto para contacto con alimentos.

Aplicación - Limitaciones de uso

Principalmente protección de productos

No usar como protección mecánica ni como protección química durante un tiempo prolongado

No usar como protección contra el calor o el frío

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Material del forro	Diseño de agarre	Estilos de puños	Color	AQL (EN374)	Sin polvo	Tamaño EN	Longitud mm	Grosor mm	Embalaje
Látex de caucho natural	N.C.	Acabado suave	Puño enrollado	Natural	1.5	No	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	0.12	100 guantes por caja; 10 cajas por caja de embalaje

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu