

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# OVA38363

EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard -  
Permanente (SA) - 1h - 170lm - 11weq



### Presentazione

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Gamma                               | Exiway  |
| Nome del prodotto                   | Exiway Easyled  |
| Tipo di prodotto o componente       | Apparecchio di illuminazione di emergenza                                       |
| Applicazione                        | Illuminazione   |
| Funzione                            | Standard  |
| Alimentazione                       | Permanente<br>Non Permanente  |
| Numero di batterie                  | 1 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)  |
| Colore                              | Bianco  |
| Sorgente luminosa                   | LED LED 8 W   |
| Colore sorgente luminosa            | Bianco  |
| Copertura                           | Trasparente   |
| Informazioni aggiuntive dispositivo | Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatibilità gamma               | TBS controllo a distanza  |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 220...230 V CA 50/60 Hz   |
| Potenza assorbita in VA           | 3,8 VA non Permanente<br>5,9 VA permanente  |
| Potenza assorbita in W            | 0,8 W non Permanente<br>2,6 W permanente  |
| Assorbimento [A]                  | 16 mA   |
| Classe di isolamento              | Classe II   |
| Autonomia                         | 1 h   |
| Tempo di ricarica                 | 12 H  |
| Flusso luminoso                   | Condizione di emergenza: 170 lm<br>Permanente (SA): 85 lm                               |
| Tipo di vetro                     | Schermo trasparente serigrafato   |
| Materiale                         | Alloggiamento: plastica<br>Copertura: plastica  |
| Montaggio dispositivo             | Parete a soffitto<br>Filoghiera in controsoffitto<br>Filoghiera parete<br>Parete parete |
| Altezza                           | 116 mm  |
| Larghezza                         | 292 mm  |
| Profondità                        | 37 mm   |
| Peso prodotto                     | 0,53 kg   |

### Ambiente

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP65                                |
| Grado di protezione IK         | IK07                                |
| Temperatura ambiente operativa | 0...40 °C                           |
| Resistenza al fuoco            | 850 °C                              |
| Certificazioni prodotto        | ENEC                                |
| Norme di riferimento           | EN/IEC 60598-2-22<br>IEC 60695-2-10 |

## Confezionamenti

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
| Tipo unità imballo 2 | S03 |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>   |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si   |
| Senza mercurio                   | Si   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>                                 |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|