

Zwarte Aluminum 5,25 inch Robuuste SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Product ID: DRW150SATBK



Deze hoogwaardige, verwijderbare SATA Hard Drive Drawer/Mobile Rack is een professionele SATA hot-swap-oplossing, waarmee u snel ATA harde schijven in een computer kunt plaatsen en eruit kunt verwijderen zonder de computerbehuizing te hoeven openen. Het mobile rack is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

U hoeft alleen de drive bay in een 5,25 inch bay op de hostcomputer te installeren, en dan een 3,5 inch SATA HDD in de (verwijderbare) caddy te monteren.. Voor het aansluiten van de SATA harde schijf op de computer hoeft u alleen de caddy in de drive bay te steken, die kan worden vergrendeld om ongeoorloofde verwijdering van de schijf te voorkomen. Met een ventilator met kogellagers in het frontpaneel, aluminium constructie en een 25K insertion rating. Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Dit product is uitwisselbaar met c.q. dient als vervanging voor StorCase SATA-modellen S21J111, SC21J111 en RJR110.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-backplane
- Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven tegelijk
- Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Features

- Plaats een enkele SATA-schijf in een aan de voorkant toegankelijke 5,25 inch bay
- Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
- Met sleutel vergrendelbare caddy
- Rubber schokdempers
- Bestand tegen meer dan 25.000 plaatsingen / verwijderingen
- 40mm koelventilator met kogellager
- Stofbestendig klepje op de bay
- LED-indicatoren voor voeding en activiteit
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

Hardware	Warranty	2 Years
	Lagertype ventilator	Kogellager
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SATA
	Ventilatoren	1 - 40 mm
	Vergrendeling	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk 1 - SATA (7-polig, data) Stekker 1 - SATA voeding (15-polig) Contact
	Schijfaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data) Contact 1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade
	Systeem- en kabelvereisten	PC of Mac met een 5,25 inch bay
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Activiteit (geel)
		1 - Power (groen)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.8 in [147 mm]
	Gewicht product	27.6 oz [782 g]
	Hoogte product	1.6 in [41 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.5 in [190 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	29.4 oz [834 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mobile rack caddy
		1 - 5,25 inch bay mobile rack
		1 - SATA-kabel
		2 - Sleutel
		1 - Set schroeven
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.