

## Han E M Crimp Contact Ag 1.0 mm<sup>2</sup>/ 18 AWG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 6105
规格	Han E M Crimp Contact Ag 1.0 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
浩亨电子目录	<a href="https://harting.com/09330006105">https://harting.com/09330006105</a>

### 标识

类别	插针
系列	Han E <sup>®</sup>
插针类型	压接针

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
插针标识	1个凹槽
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	1 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 18
额定电流	≤16 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	f36aed3d-7511-4904-96d8-3efb28533423
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.5 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140049673
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522