

特点

- 触点额定值 20A 125-250V 交流
- 坚固的铸铁外壳，确保强度和耐用性
- 防滑基座，确保稳定性
- 提供单和双型号
- 双型号 (116-928) 具有分隔条
- 入侵保护等级 IP20
- 固定孔，用于地板或设备安装

RS PRO 中型瞬时型 Clipper 脚踏开关 - 铸铁箱材料, SP-CO, 20 A @ 250 V 交流触点电流

RS 库存号: 116-928



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 脚踏开关由坚固的铸铁制成，具有单刀双掷触点。此脚踏控制器踏板为黑色，设计采用人机工程学形状。它可以牢固地安装到地板或设备上，以提供额外保护。此脚踏开关特别适用于中等负荷电气设备，包括材料处理和操作通信设备。

此系列包括：

116-928 瞬时型单刀双掷，双

116.732 人 - 维护型单刀双掷，单刀

一般规格

联系人配置	SP-CO
开关操作	瞬时
外壳材料	铸铁
交换机环境	中等负荷
颜色	黑色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	可调应力消除连接器

电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电流	20A @ 250V 交流

机械规格

长度	115.42mm
高度	47.6mm
尺寸	115.42 毫米 x 212.75 毫米 x 47.6 毫米
宽度	212.75mm
重量	2.2kg

保护类别

ip 等级	IP 20
-------	-------

认证

符合标准	EN 60529
合规性 / 认证	ce 、 rohs





Size

(See below)

