



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome del prodotto	Thalassa PLM
Nome abbreviato	PLM
Applicazione	Multifunzione
Tipo di prodotto o componente	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	430 mm
Larghezza nominale cassetta	330 mm
Profondità nominale cassetta	200 mm
Montaggio cassetta	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	Serratura 2 Porta 1 Corpo 1
Tipo di corpo	Stampato monoblocco con tacche sul retro Zoccolo integrato
Tipo di porta	Trasparente
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro corpo Vetro temperato porta
Colore	Grigio RAL 7035
Norme di riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X
Certificazioni prodotto	UL

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-35...90°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1511 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio