

## CARATTERISTICHE

- Qualità di assorbimento urti
- Struttura in poliestere
- Facile da ispezionare per eventuali danni
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremità della cinghia in Becket Eyes

## Cinghia RS Pro 6m Green Lifting, 2t

Codice RS: 729-3085



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questa cinghia in tela in poliestere RS PRO è stata progettata per sopportare carichi pesanti, garantendo al contempo la sicurezza. Questa cinghia costituisce una scelta estremamente popolare grazie alle caratteristiche di leggerezza, robustezza e alla flessibilità che riduce gli urti durante il carico. L'ampia superficie di appoggio contribuisce a proteggere il carico che si sta sollevando da graffi e ammaccature.

## Specifiche generali

<b>Tipo di imbracatura</b>	Tela
<b>Carico in trazione</b>	2000kg
<b>Carico di lavoro sicuro (2 bracci)</b>	2800kg
<b>Carico di lavoro sicuro (4 bracci)</b>	2000kg
<b>Carico di lavoro sicuro (sollevatore)</b>	1600kg
<b>Fattore di sicurezza</b>	7:1
<b>Materiali</b>	PET
<b>Colore</b>	Verde
<b>Applicazioni</b>	Movimentazione merci, movimentazione imbarcazioni, costruzioni Taglio e trasporto dei tronchi

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza</b>	6000mm
<b>Larghezza</b>	60mm
<b>Raccordi terminali</b>	Occhi occhio a occhio piatto

## Specifiche dell'ambiente operativo

<b>Temperatura di esercizio</b>	Da -40 °C a +100 °C.
---------------------------------	----------------------

**Omologazioni**

<b>Standard soddisfatti</b>	EN 1492-1
-----------------------------	-----------