

**STRIPAX 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

**订货数据**

类型	STRIPAX 16
订货号	<a href="#">9005610000</a>
版本	剥线及切割工具, 软导线和硬导线 带PVC绝缘, 16mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4008190183875
最小包装数	1 个

**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸及重量**

长度	190 mm	重量	175 g
净重	170.1 g		

**最高切断能力**

导线压接面积 (切割性能)	6 mm <sup>2</sup>
---------------	-------------------

**最高剥线性能**

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>
最大压接面积	16 mm <sup>2</sup>	最大剥线长度	25 mm

**分类**

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06		

**认证**

认证



**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

