

Fiche technique

Ruban mousse noir simple face, PVC de RS Pro

Code commande RS : **205-0906**



Détails du produit

Bande d'étanchéité en mousse PVC noire à faible densité de RS Pro avec un adhésif haute résistance pour protéger de la lumière, la poussière et l'eau dans un assemblage consolidé mécaniquement. La bande offre une excellente résistance aux intempéries, aux champignons et à l'oxydation, garantissant une longue durée de vie du joint. Elle mesure 25 mm x 10 m. La doublure facile à retirer empêche l'étirement pendant l'installation.

Caractéristiques et avantages

- Adhésif de grande rigidité pour garder la mousse en place pendant l'assemblage
- Excellente résistance aux intempéries, aux champignons et à l'oxydation, garantissant une longue durée de vie du joint
- La structure en alvéoles fermées donne un joint positif à seulement 30 % de compression et nécessite moins de matériau d'étanchéité que les mousses à alvéoles ouvertes
- Revêtement à pelage aisé empêchant l'étirement pendant l'installation
- Ruban simple face
- Vaste gamme d'applications : air conditionné, les télécommunications, les industries aéronautique, marine et automobile
- Mesures 25 mm x 10 m



FRANCAIS

Spécifications :

Applications	Air conditionné, industrie aéronautique, automobile, marine, étanchéité, télécommunications
Matériau du dos	PVC
Couleur	noir
Longueur	10 m
Epaisseur	10 mm
Largeur	25 mm
Conforme à la directive	RoHS