

Serie W, Accesorios WQV 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



El amplio y rico abanico de productos desde los 0,05 mm² hasta 300 mm² le ofrece un sin fin de posibilidades para sus aplicaciones.

El acero endurecido para soportar las fuerzas mecánicas y el cobre de elevada calidad con recubrimiento de estaño garantizan una conductividad óptima. Todos los materiales han sido probados según las actuales normativas ambientales y cumplen con la directiva RoHS.

Datos generales para pedido

Tipo	WQV 2.5/10
Código	1054460000
Versión	Serie W, Accesorios, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 10
GTIN (EAN)	4008190135089
U.E.	20 Pieza

**Serie W, Accesorios
WQV 2.5/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	7 mm	Altura	49,9 mm
Profundidad	18 mm	Peso neto	7,75 g

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C
--	--

Datos nominales

Intensidad nominal	32 A
--------------------	------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Versión	para bornes
Versión a prueba de explosivos	No		

Datos del material

Material	PA 66	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

Valores característicos del sistema

Familia del producto	Serie W, Accesorios	Carril	ninguna
----------------------	---------------------	--------	---------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------