

3m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Product ID: DVIDDMM3M



De DVIDDMM3M 3 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbaar, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 3 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

Features

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal ferrieten	2
	Aantal geleiders	24
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Industriestandaarden	DVI DDWG Standard
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Buitendiameter kabel	8.6 mm [0.3 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	290 g [10.2 oz]
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3 m [9.8 ft]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3m DVI-D Dual-Link Digitale Video Monitorkabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.