

## CARACTERÍSTICAS

- Caucho de neopreno negro
- Flexible
- Duradero
- Personalizable
- Resistente al ozono, la luz solar y el envejecimiento atmosférico

## Lámina de caucho negro RS PRO, 1m x 600mm x 6mm mm

RS Código RS: 506-3141



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Presentamos una serie de láminas de caucho de neopreno de RS PRO. Estas láminas de caucho de neopreno negro son adecuadas para usar, tanto en interiores como al aire libre, y ofrecen una resistencia moderada al envejecimiento atmosférico, la luz solar, los aceites y las grasas.

RS PRO - Opciones de lámina de caucho

- 1 m x 600 mm x 1,5mm - Código RS: 506-3163
- 1 m x 600 mm x 3mm - Código RS: 506-3157
- 1 m x 600 mm x 6mm - Código RS: 506-3141
- 1m x 600mm x 12mm mm - Código RS: 506-3113
- 1 m x 600 mm x 10mm - Código RS: 506-3135
- 1 m x 1,2 m x 1,5mm - Código RS: 506-3107
- 1 m x 1,2 m x 3mm - Código RS: 506-3208
- 1m x 1,2m x 6mm mm - Código RS: 506-3191
- 1m x 1,2m x 10mm mm - Código RS: 506-3185
- 1m x 1,2m x 12mm mm - Código RS: 506-3179

## Especificaciones

<b>Color</b>	Negro
<b>Idoneidad</b>	Aceite animal; Agua fría; Ácido diluido; Acali diluido
<b>Elongación</b>	300%
<b>Dureza</b>	60+/-7
<b>Acabado</b>	Lisa
<b>Durómetro</b>	Shore A.
<b>Densidad (Gram/cm<sup>3</sup>)</b>	1,35
<b>Aplicación</b>	Aislamiento acústico, acústico y térmico

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	1m
<b>Grosor</b>	6mm

<b>Anchura</b>	600mm
<b>Resistencia a la tracción</b>	5N/mm <sup>2</sup>

## Especificaciones del entorno de

<b>Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C</b>	70°C
<b>• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C</b>	-10°C