



主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品类型	小型断路器
产品短名	C120L
极数	3P
产品应用	配电保护
保护极数量	3
额定电流 [In]	125 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	20 kA Icu 在...上 230...240 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu 在...上 400...415 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu 在...上 440 V AC 50/60 Hz
隔离功能	适用

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V
磁脱扣限制	5...10 x In
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度（9mm的倍数）	9
高度	81 mm
深度	73 mm
净重	615 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	5000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...50 mm² 单股硬线 不带接线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1.5...35 mm² 软线（可选）带或者不带箍线端子
剥线长度	电源回路: 14 mm
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m

环境

符合标准	GB/T 10963.1 EN/IEC 60898-1
产品认证	CE[RETURN]CCC
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不代表或不适用于确定用于特定应用或用途进行适合且可靠性的应用。用户或集成商有责任就有关产品的具体描述使用本文档所含信息而不负任何责任。施耐德电气及其分公司不承担错误使用本文档所含信息而造成的风险分析、评估和测试。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9.8 cm
Package 1 Weight	0.226 kg

可持续性

REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



