




Pushing Performance
Since 1945

Jumper Along 1x5 red 16A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 9833
规格	Jumper Along 1x5 red 16A
浩亭电子目录	https://harting.com/09330009833

标识

类别	附件
系列	Han [®] ES Press
附件种类	插入式跳线
附件介绍	1x 5 纵向

版本

详细资料	在使用 Han [®] ES 压力机中的插入式跳线时，必须使用高结构上壳。
------	--

技术参数

额定电流	16 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤1 mΩ
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥5

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀锡



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (附件)	聚酰胺 (PA)
颜色 (附件)	RAL 3018 (草莓红)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

商业数据

包装尺寸	5
净重	1 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140192669
eCl@ss	27440292 连接器组件 (附件)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400