


Han Q12/0 PCB Adapter



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 012 9901
规格	Han Q12/0 PCB Adapter
浩亭电子目录	https://harting.com/09120129901

标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	用于Han® Q 12/0

版本

公母类型	母头
详细资料	适用于最大 2.4 mm 的 PCB

技术参数

额定电流	7.5 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
极限温度	-40 ... +125 °C

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含

材料特性

REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

商业数据

包装尺寸	10
净重	3.88 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140018075
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415