

## Han PP PFT plastic rectangular QL power



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 35 232 0331
规格	Han PP PFT plastic rectangular QL power
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09352320331">https://harting.com/09352320331</a>

### 标识

类别	连接器
系列	Han® PushPull (V14)
标识	Power
原件	面板安装套装
特点	直观的锁定机制

### 版本

接线方式	Han-Quick Lock® 接线
屏蔽	无屏蔽
针数	5
锁定类型	PushPull
包装内容	包含不封底底座和公插芯

### 技术参数

导体截面积	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 24 ... AWG 12
额定电流	16 A
额定电压	690 V
额定脉冲电压	8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

## 技术参数

防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
抗震	5-150 Hz , 5 g , .35 mm , 2h/轴
抗冲击	5 g / 30 ms , 每个轴3 次冲击

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	灰色
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 ( 上壳/底座 )	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	IEC 61076-3-118 EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	23.85 g

## 商业数据

原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140054240
eCl@ss	27440114 矩形连接器 ( 用于现场组装 )
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408

## 插拔面

