


SAK系列
SAKK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



陶瓷是用于电子工业的出色材料，符合所有要求。它耐热、防液体、抗火花并且防漏电。材料具备高机械强度、低损耗、高耐热性，因此具有极高的化学稳定性，磨损极低。

订货数据

类型	SAKK 4
订货号	950260000
版本	SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm ² , 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190550585
最小包装数	25 个

SAK系列 SAKK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	8 mm	高度	40 mm
最低安装高度	53 mm	深	53 mm
净重	32.76 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	250 °C
----------	--------	----------	--------

IECEX/ATEX认证

ATEX 证书号	SIRA03ATEX3425U	ATEX 认证	SIRA03ATEX3425U_d.pdf
ATEX 认证	SIRA03ATEX3425U_e.pdf	IECEX 证书号	IECEXSIR05.0032U
IEC Ex 证书	IECEXSIR05.0032U_e.pdf	最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	275 V
电流 (ATEX)	28 A	导线最大压接面积(ATEX)	4 mm ²
最大电压 (国际电工委员会IECEX)	275 V	电流 (IECEX)	28 A
导线最大压接面积 (IECEX)	4 mm ²	横联件电压	CrossConnectionGuide.pdf
工作温度范围	应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEX-一致性证书	EN 60079-7 标识	Ex e II
标识 Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D		

其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	直接卡在导轨上
开放端	右方	相同端子的数量	1
类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放	防爆版	是

可压接导线 (其它联接)

软导线的最小压接面积, 带塑料套管状端头 (DIN 46228/1), 其他联接	0.5 mm ²	软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式	4 mm ²
--	---------------------	--	-------------------

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	剥线长度	10 mm
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	连接方向	水平进线
联接点数量	2	最小压接面积	0.33 mm ²
最大压接面积	6 mm ²	压接螺钉	M 3
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	1 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准	A4	硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm ²
单股硬导线的最大压接面积	6 mm ²	最大压接面积 软导线	4 mm ²
最小压接面积 软导线	0.5 mm ²	最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	4 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线最大压接面积 AWG	AWG 10		

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电压	800 V
额定浪涌电压	8 kV	额定电流	32 A
最大电流	41 A	标准	IEC 60947-7-1
污染等级	3		

SAK系列
SAKK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	12400-290	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	36 A	导线最大压接面积(CSA)	10 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	电压大小 C (UR)	600 V
电流 大小 C (UR)	30 A	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG	最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG

材料参数

材料	陶瓷	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-0, 5VB		

系统特征值

产品系列	SAK系列	联接类型	螺钉联接
连接方向	水平进线	层数	1
联接点数量	2	每层压接点数	2
层, 内部桥接	无	安装导轨	TS 32
必须的端板	是		

分类

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-31	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-90		

产品说明

技术数据	请不要使用机械或电子扭力螺丝刀固定导线。
附件	终端角 MEW 1/32 订货号 0445600000 ; 保险插针 SST3 订货号 0152700000

认证

认证



ROHS	一致
------	----