



Comparateur, dos plat, Type ISO

Référence: 3058AB-19

Images



Description


- Cadran de grande dimension : ø 78 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
- Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Caractéristiques

Digimatic/mécanique:	Mécanique
Unité de mesure:	Métrique
Type:	Norme EN ISO
Livré:	avec certificat de contrôle, limite de comparateurs
Capacité:	50 mm
1 tour de cadran:	1 mm
Lecture du comparateur:	±0-100
Lecture:	0,01 mm
Force mesure:	0,4-3 N
Révol. aléatoire 1/10:	10 µm
Révol. aléatoire 1/2:	12 µm

Révol. aléatoire 1:	13 µm
Capacité MPE:	30 µm
	6 µm
H MPE (Hystérésis)	
:	
	3 µm
R MPE (Répétabilité)	
:	
Force mesure:	0,4-3 N
Poids:	283 g
Fixation:	8 mm
Touche de mesure:	Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
Compte tours:	Oui
Antichoc:	Oui

Dimensions

	A: 81,9 mm
	B: 142,3 mm
	C: 78 mm
	D: 17,7 mm
	E: 21 mm
	F: 43,9 mm
	G: 59,4 mm
	H: 71 mm
	I: 9 mm

Accessoires

Accessoires en option:
<p>Index tolérance (vert), 2pcs</p>  <p>Art No. 21AZB195 Prix sur demande</p>



Blocage de la lunette

Art No. 21AZB148

Prix public recommandé: **3,00 €***

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



Touche, M2,5x0,45

Art No. 21AZA319

Prix public recommandé: **17,00 €***