

Article numéro: 71252

Raclette de table monolame Ultra- hygiénique avec Mini Manche, 245 mm, Vert



Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches

Données techniques

Code EAN	5705020712524
Code Dun	15705020712521
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Caoutchouc
Quantité par Carton	20 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	1600 Pcs.
Couleur	Vert
Hauteur	104 mm
Longueur	245 mm
Largeur	50 mm
Colis Longueur	380 mm
Colis Hauteur	180 mm
Colis Largeur	290 mm
Poids brut	0.224 kg
Poids net	0.211 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	50 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.