

**ARCANOL-MULTITOP-5KG** [↗](#)

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTITOP

## Information technique

**Votre alternative produit actuelle**

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	5 KG	5 kg bucket

**Données techniques**

$\vartheta_{O \min}$	-50 °C	Température de fonctionnement, min.
$\vartheta_{O \max}$	140 °C	Température de fonctionnement, max.
$\vartheta_G$	80 °C	Température limite supérieure continue
$n \cdot d_M$	800.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	Huile semi-synthétique	Type d'huile de base
$v_{40}$	82 mm <sup>2</sup> /s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
$v_{100}$	12,5 mm <sup>2</sup> /s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	2	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
$\rho$	0,87 kg/dm <sup>3</sup>	Densité
	Seau 5 kg	Conteneur
$\approx m$	5,4 kg	Poids