

Anciennement connu comme : Allwork



Usages multiples



Applications moyennes

Gants de protection en cuir, garantissant une performance mécanique, un confort et une adhérence exceptionnels

- **Une protection renforcée** : Dotés d'une paume, d'un index et de bouts de doigts en croûte de cuir, les gants industriels EDGE® 48-160 sont solides et robustes, ce qui les rend idéaux pour les applications de poids moyen.
- **Confort élevé** : Ces gants de protection des mains sont dotés d'un dos renforcé et d'une bande élastique au poignet, ce qui améliore le confort de l'utilisateur.
- **Dextérité et durabilité accrues** : Les gants en cuir haute dextérité EDGE® 48-160 offrent également une bonne flexibilité et conviennent à un large éventail de tâches dans les secteurs de l'automobile, de l'aménagement paysager, de l'entreposage et de la construction.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Landscaping
- Entreposage
- Construction

Applications

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Manipulation de tôles métalliques
- Assemblage et inspection de pièces
- Travaux généraux de maintenance/entretien
- Travaux de finition

Anciennement connu comme : Allwork

Principales propriétés

- Paume, index et bouts de doigts en croûte de cuir** : Sécurité accrue
- Dos renforcé avec poignet élastique** : Gants de protection confortables
- Bonne flexibilité et résistance à l'abrasion** : Gants durables et dextres

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



2122A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
EDGE® 48-160	Matériau du support: Cuir naturel Modèle de manchette: Manchette de sécurité		9, 10	260 mm	6 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : +1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.