


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
-------------------	--------	---------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	230
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm Ø 66 mm
Étanchéité	métal sur métal
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------