



### Principale

Range	Linergy
Product name	FH
Tipo di prodotto o componente	Pettine di distribuzione
Categoria accessori	Accessori collegamento
Numero di poli	2P
Numero di vie	A 12 vie, tipo : 2 L con 18 mm passo
Distance between way	36 mm
Marcatura	N L
Tipo di connettore	Tooth
Numero totale di moduli (18 mm)	24

### Complementare

Tipologia del prodotto	Cutttable
Corrente nominale [In]	100 A 40 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	415 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V AC conforme a IEC 61439-2
Versione	Orizzontale
Passi 9 mm	48
Larghezza	430 mm
Colore	Grigio antracite ( RAL 7016 )
Compatibilità gamma	Acti 9
Compatibilità prodotto	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K ISW switch disconnecter

### Ambiente

Standard	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistenza al fuoco	960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.