



Chaleur



Applications lourdes

Gants isolés résistants à la chaleur, offrant une protection robuste et complète des mains et des poignets

- Une protection renforcée :** Les gants de travail ActivArmr® 42-445 sont dotés d'une isolation en feutre non tissé et d'une barrière thermique sur toute la longueur, protégeant le devant et le dos de la main, tout en assurant la protection du poignet, en particulier lors de la manipulation d'objets chauds et secs*.
- Meilleure adhérence :** ces gants isolés possèdent une enduction nitrile collée qui assure une adhérence sûre sur les surfaces sèches et huileuses, tout en protégeant les mains des coupures, de l'abrasion, des perforations et des accrocs.
- Dextérité et confort optimisés :** La construction en deux pièces des gants de travail ActivArmr® 42-445, sans coutures, comprend une doublure intérieure en feutre non tissé absorbant la transpiration, pour un meilleur confort des doigts.
*contact intermittent avec la chaleur sèche jusqu'à 250 °C/480 °F



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique

Applications

- Moulage par injection sous pression
- Manipulation de pièces structurelles moulées
- Tests
- Opérations de soudure

Principales propriétés

- Isolation en feutre et barrière thermique :** Manipulation d'objets secs jusqu'à 250°C/480°F
- Revêtement en nitrile collé :** Protection contre les coupures, l'abrasion, la perforation et les accrocs
- Construction en deux parties sans coutures :** tactilité et confort optimisés

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



EN 407



2241B

X2XXXX

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 42-445	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Polyester non tissé Modèle de manchette: Crispin	N/A	8, 9, 10	235-245 mm 9.25-9.64 pouces	Gris	12 paires par sachet, 6 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.