

58495-1 ✓ 有效

AMP

TE 内部编号 58495-1

Portable Crimp Tools, Commercial Crimp Tooling, Operator Releasable & Adjustable, Removable/Interchangeable, TE Product Specification (114-)

[在 TE 官网查看>](#)



应用工具 > 便携式压接工具



工具等级: 商用压接工具

棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节

模具组类型: 可拆卸/可互换

规范类型: TE 产品规格 (114-)

认证: 请求收费

## 产品特性

### 其他

压接形式-压线筒类型	开式压线筒 - F 压接
工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	可拆卸/可互换
规范类型	TE 产品规格 (114-)
认证	请求收费
电源类型	手动, 电气, 电池
工具类型	PRO-CRIMPER 手动工具

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年1月（205） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC