

MEULEUSE 115 MM 900W

- Un maximum de productivité, de rapidité et de sécurité pour tous les travaux dans des endroits étroits
- Solution parfaite pour les profilés en U et d'autres endroits étroits
- Moteur 900W avec charbons délivrant la puissance suffisante dans toutes les applications de rectification et de découpe
- Changement de disque sans outil
- Poignée 2 positions : pour une utilisation dans toutes les orientations. Adapté pour les droitiers et gauchers

Ø de disque (mm) : 115
Puissance : 900W
Régime à vide (tr/min) : 0-11800
Filetage de la broche : M14
Niveau de vibrations (m/s^2) : 11
Interrupteur : À glissière



Livrée avec poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, carter de protection, poignée latérale 2 positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service

DWE4156-QS

5 035 048 634 479