

CARACTERISTIQUES

- Acier inoxydable 316
- Raccord 150 livres
- BSP femelle
- Plusieurs tailles disponibles
- Angle de 90 degrés

Coude en acier inoxydable RS Pro à 90°, femelle G(P) 1/2" x Femelle G(P) 1/2"

RS code commande : 499-2953



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Série de raccords filetés en acier inoxydable de RS PRO, adaptés pour les applications qui exigent une connexion de tuyau sûre et fiable. Largement utilisés dans l'industrie de la plomberie ; l'eau et le gaz passent à travers une structure étanche. Ces raccords coudés à 90 degrés sont fabriqués en acier inoxydable 316 durable pour garantir une connexion simple et fiable pour le travail sur tuyau et flexible. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Connexion 1	1/2 pouce G femelle
Connexion 2	1/2 pouce G femelle
Type de raccord	Coude
Sens de montage	90°
Taille de filetage 1	1/2"
Taille de filetage 2	1/2"
Genre de connexion 1	Femelle
Genre de connexion 2	Femelle
Filetage standard 1	G (parallèle)
Filetage standard 2	G
Matériau	Acier inoxydable 316
Application	Tout au long de la maison (salle de bains, cuisine, etc.). Tout bâtiment avec de l'eau courante, du chauffage ou du gaz ; réseaux d'eaux usées et souterrains ; navires et bateaux ; moteurs de voiture

Spécifications mécaniques

Diamètre extérieur	1"
---------------------------	----

