

CARACTERISTIQUES

- Homologation CEM (ECE R10)
- Etanche pour la durée de vie contre l'infiltration de poussière et d'humidité
- Conforme aux normes de protection IP67
- • -30 à +50° (température extrême)
- Faible consommation électrique
- Offrant une excellente visibilité tout au long de la journée

Feu à éclats à LED orange de RS Pro, 10 → 100 V c.c., clignotant, montage

RS code commande : 907-5980



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces feux à éclats à LED bas profil de notre propre marque RS Pro sont parfaits pour une utilisation hors route et sont également adaptés à une grande variété de véhicules et d'applications industrielles. L'utilisation de la technologie LED offre d'importantes économies d'entretien Eviter le besoin d'un remplacement de lampe régulier qui pourrait l'être Difficile sur les véhicules plus élevés

Caractéristiques

Type d'ampoule	LED
Effet de lumière	Clignotant
Couleur de la lentille	Orange
Motif Flash	Statique, simple, double, quadruple
Couleur du boîtier	Noir
Lampe incluse	Oui
Multifonction	Oui
Nombre de motifs de clignotement	4
Nombre de LED	4
Fonctions spéciales	Electronique entièrement encapsulée, faible consommation

Spécifications

Tension d'alimentation	10 à 100 V c.c.
Type de courant	c.c.

Spécifications mécaniques

Dimensions	95 mm (h)
Diamètre de base	77mm
Type de montage	Montage à visser

Spécifications de l'environnement de

Température maximale	-30°C
Température minimale	+50°C


Catégorie de protection

Indice IP	IP67
-----------	------

Homologations

Normes Met	CEM (ECE R10), conforme à la directive RoHS
------------	---





- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5961
 - RED RS 907-5965
 - GREEN RS 907-5974

- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5977
 - RED RS 907-5971

- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5980
 - RED RS 907-5983
 - GREEN RS 907-5987

- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5996
 - RED RS 907-5999