

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 隔板

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908555>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于安全隔离Honeywell系统非本安和本安预制基座模块的VIP I/O接线隔板。隔板直接安装在基座模块末端的DIN导轨上。



优势

- 安装在导轨上VIP底座模块末端的隔板可为电路提供物理隔离
- 坚固耐用，外观时尚

商业数据

订货号	2908555
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK115Z
产品关键代码	DK115Z
目录页面	页码553 (C-5-2017)
GTIN	4055626408163
单件重量（含包装）	20.1 g
单件重量（不含包装）	20.1 g
原产地	US

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 隔板

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908555>



技术数据

产品属性

产品类型	隔板
产品系列	VIP I/O-Marshalling

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA 6.6

尺寸

宽度	5 mm
高度	136.7 mm
深度	88.2 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 75 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 75 °C
允许湿度 (运行)	0 % ... 95 % (无冷凝)

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 隔板



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908555>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 隔板

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908555>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn