

GAMME ALPHA *Premium* BS INOX

INDUSTRIES : Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie


ENVIRONNEMENTS : Acides, alcalins, humides

RÉDUCTION DE LA MAINTENANCE POUR UNE PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE

Meilleure résistance à l'usure offrant une durée de vie étendue grâce à une **technologie innovante** :

- INOX 304 **traitement haute dureté**
- Douilles pleines
- Rouleaux extrudés
- Chaînes livrées **pré-lubrifiées**

Test comparatif d'usure d'une chaîne Alpha Premium INOX avec une chaîne Inox haute gamme européenne



RÉSISTANCE À LA TRACTION ACCRUE

- Une **amélioration jusqu'à 33%** de nos résistances à la traction
- Une **résistance à la traction jusqu'à 20% plus élevée** que nos concurrents européens

Comparatif de résistance à la traction d'une chaîne Alpha Premium INOX et d'une chaîne INOX haute gamme européenne




CONÇUE POUR LE CONTACT ALIMENTAIRE

- Chaînes pré lubrifiées à l'**huile alimentaire H1** (température de fonctionnement de -30 à +140°C)
- Contact direct **sans danger** avec des produits alimentaires
- Possibilité de **lubrification spécifique** sur demande

ADAPTATIONS POSSIBLES POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

- Version plaques droites
- Equerres K, M
- Axes débordants
- Développement de **produits spécifiques** selon vos besoins

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



Références			Version Plaques droites	Pas	Principales dimensions (mm)							Résistance à la traction		Masse au mètre
Type de chaîne	SEDIS	P			d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	Nouvelle chaîne INOX	Pourcentage d'amélioration	
					max.	min.	max.	max.	max.	max.	max.			
SIMPLE	08B-1 SS	7NIN	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80	.	1,5	14	33 %	0,68
	10B-1 SS	11NIN	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70	.	1,5	17,6	24 %	0,86
	12B-1 SS	13NIN	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20	.	1,5	21	27 %	1,18
	16B-1 SS	15IN	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80	.	3,0	43	16 %	2,66
DOUBLE	08B-2 SS	207NIN	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	33 %	1,33
	10B-2 SS	211NIN	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	24 %	1,70
	12B-2 SS	213NIN	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	27 %	2,35
	16B-2 SS	215IN	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	16 %	5,28
TRIPLE	08B-3 SS	307NIN	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	33 %	1,96
	10B-3 SS	311NIN	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	24 %	2,51
	12B-3 SS	313NIN	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	27 %	3,48
	16B-3 SS	315IN	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	16 %	7,86

Autres dimensions disponibles sur demande



La chaîne Alpha Premium INOX s'utilise en moyenne **2 FOIS** moins vite qu'une chaîne Inox haut de gamme du marché

La chaîne Inox la plus **RÉSISTANTE À L'USURE** du marché