



Italiano

Scheda Del Prodotto

N. di stock: 193-8684

Ricercatore per perni/metallo/tensione CA 3 in 1

IT



1. Introduzione

Il tester di perni utilizza segnali elettronici per localizzare i bordi di perni, travetti o cavi CA attivi attraverso il muro a secco o altri materiali da costruzione comuni; Gamma selezionata dal pulsante di attivazione per 1/2 pollice, 1 pollice e 1½ pollice. Una volta rilevato il bordo di una trave di metallo o di legno, i due LED di rilevazione dei tacchetti del ricercatore si illuminano e emettono un segnale acustico.

2. Specifiche

Perni in legno o metallo	0 ~ 1½ "(38mm) attraverso il muro a secco
Cavi CA in tensione (110vAC)	0 ~ 2 "(50mm) attraverso il muro a secco
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
Temperatura di conservazione	Da -10 °C a 60 °C (da 14 °F a 140 °F)
Fonte di alimentazione	9V