



**mecalelectro**

## **Electro-aimant miniatures standard – 8.M13.02.52 (Tirer)**



**Course:** 9 mm

**Effort à l'appel (FM : 100/25/5%) :** 1/3/12 N

**Effort au collage (FM : 100/25/5%) :** 4/10/40 N

**Puissance consommée (FM : 100/25/5%) :** 6.5/23/102 W

**Masse:** 160 g

**Indice de protection / Classe thermique:** IP 00 / B

**Tensions standard:** 24Vcc

**Tensions possible:** 6 à 220Vcc

**Facteur de Marche (FM):** Permanent, impulsions (100 / 40 / 25 / 15 / 5 %)

**Normes:** NF C 79300

**Exemple d'applications:** Automatismes divers, mise en position, verrouillages multiples.