

Détecteur d'arc, disjoncteur combiné 230V, 6kA, 2 pôles, C, 20A compact (1UM)



| Version | |
|---|--|
| Nom de marque produit | SENTRON |
| Version du produit | Appareil compact |
| Caractéristiques techniques générales | |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de pôles / Remarque | 1P+N |
| Dimensions pour matériel d'installation encastrable / selon DIN 43880 | 1 |
| Protection de contact contre les décharges électriques / selon EN 50274 | Sécurité pour les doigts et le dessus de la main |
| Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique | 10 000 |
| Fonction de commutation / retard de courte durée | Non |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension d'alimentation | |
| Type de tension | AC |
| Courant / pour CA / Valeur assignée | 20 A |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| • pour CA / Valeur assignée | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Fréquence de la tension d'alimentation | |
| • Valeur assignée | 50 Hz |
| Classe de protection | |
| Indice de protection IP | IP20, avec disp...rs raccordés |
| Dissipation | |
| Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle | 0,6 W |
| Électricité | |
| Courant de déclenchement | 50 ... 500 1 ... 20 |
| Détails sur le produit | |
| Caractéristique produit | |
| • sans halogènes | Oui |
| • sans silicone | Oui |
| Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires | Oui |
| Liens | |
| • Section de câble raccordable | 0,75 ... 16 mm ² |
| — multibrin | 0,75 ... 16 mm ² |
| • Section de câble raccordable / âme souple / avec embouts | 0,75 ... 10 mm ² |
| Couple de serrage / pour bornes a vis | 2 ... 2,5 N·m |
| Position / du câble de raccordement au réseau | quelconque |
| Conception mécanique | |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 68,5 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Nombre d'unités modulaires de largeur | 1 |
| Mode de fixation | Rail DIN (REG) |
| Position de montage | au choix |
| Poids net | 150 g |
| Conditions environnementales | |
| Température ambiante | -25 ... +45 °C |

Certificats

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK20>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SV6016-7KK20>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







