

### Gaines et raccords FlexiGuard

#### FG IP54, raccord avec embase à visser

Raccords en Polypropylène, droits, tournants avec filetage externe.


#### Principales caractéristiques

- Monobloc, installation facile
- Raccord tournant, avec support de fixation
- Résiste aux vibrations et à l'arrachement
- Large diamètre intérieur
- Férule intérieure pour la protection des câbles
- Bonne résistance aux agents chimiques
- Bonne résistance aux UV et à l'ozone



Raccords FG-UH avec fixation.

<b>MATIÈRE</b>	Polypropylène (PP)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -35 °C à +80 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2



Raccord FlexiGuard, droit avec embase à visser

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Ø trou (FH)	Entraxe (F)	Couleur	Article
FG14-UH	14	8,8	42,0	10,0	40,0	5,7	29,0	Gris (GY)	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	12,5	57,0	5,7	43,0	Gris (GY)	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	13,0	67,0	6,7	53,0	Gris (GY)	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	14,0	80,0	6,7	65,0	Gris (GY)	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	16,5	93,0	6,7	76,0	Gris (GY)	167-00527

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.