

64193CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogeen koplampen voor auto's



Toepassingsgebieden

- Koplamp
- Ideaal voor gebruik in koplampen met helder glas

Productvoordelen

- Stijlvolle look
- Tot wel 20 % meer licht (in vergelijking tot standaard halogeenlampen)
- Blauwachtig-wit licht voor xenon-look

Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: max. 4.200 K
- Hoge lichtstroom
- Lamp voor koplamp voor het meest blauwe wettelijk toegelaten halogeenlicht
- Modern design met een zilveren kap (H4/H7)

Technische data

Elektrotechnische gegevens



Maximaal vermogen	75 / 68 W ¹⁾
Nominale vermogen	60.00 W
Nominale spanning	12 V
Testspanning	13.2 V

¹⁾ Maximaal

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4100 K
Lichtstroom	1650/1000 lm
Luminous flux tolerance	±12 / ±15 %

Afmetingen



Product line drawing

Lampvoet

Lengte	82.0 mm
Diameter	17.0 mm
Product gewicht	25.60 g

Levensduur

Levensduur B3	50 / 200 h ¹⁾
Levensduur Tc in uren	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Gloeidraad 1 / Gloeidraad 2

Aanvullende product data

Lampvoet	P43t
----------	------

Productdatasheet

Certificaten & normen

ECE Categorie	H4
---------------	----

Land-specifieke indelingen

Bestelcode	64193CBI 60/55W
------------	-----------------

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321650733	64193CBI	Hardcover Box 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm ³	135.20 g
4008321650740	64193CBI	Verzenddoos 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1430.00 g
4008321650894	64193CBI	Vouwdoos 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	28.00 g
4008321650900	64193CBI	Bundel 10	240 mm x 71 mm x 94 mm	1.60 dm ³	284.00 g
4008321650917	64193CBI	Verzenddoos 100	250 mm x 160 mm x 485 mm	19.40 dm ³	3127.00 g
4008321651280	64193CBI	B blister 1	53 mm x 51 mm x 93 mm	0.25 dm ³	32.00 g
4008321651297	64193CBI	Verzenddoos 10	116 mm x 145 mm x 335 mm	5.63 dm ³	466.00 g
4008321651303	64193CBI	B blister 2	87 mm x 51 mm x 111 mm	0.49 dm ³	57.00 g
4008321651310	64193CBI	Verzenddoos 20	146 mm x 146 mm x 475 mm	10.13 dm ³	766.00 g
4008321651327	64193CBI	Onverpakt 1	- x - x -		
4008321651334	64193CBI	Verzenddoos 200	345 mm x 315 mm x 485 mm	52.71 dm ³	6562.00 g
4008321660343	64193CBI	Hardcover Box 2	- x - x -		
4008321660350	64193CBI	Verzenddoos 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1492.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.